

Garant**Mandrin pour fraises à queue fileté, SA 40, Filetage M × Longueur L1:
M10X125****Données de commande**

N° commande	301309 M10X125
GTIN	4045197943934
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

Forme cylindrique.

Utilisation:

Pour fraises à queue fileté.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Description technique

L ₂	5 mm
Ø D ₂	18 mm
Longueur de col cote A	144 mm
Ø alésage D ₁ Tolérance IT6	10,5 mm
Ø ext. D	34 mm
Filetage M	M10×125
Long. utile L ₁	125 mm
Support	SA 40
Norme de porte-outils	ISO 7388-1

Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 μm
Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Mandrins pour fraises à queue filetée