

Garant
Mandrins porte-fraises Type ADB avec arrosage, SA 30 court, Ø mandrin d₁: 16mm

Données de commande

N° commande	301013 16
GTIN	4045197944214
Classe d'article	31A

Description
Exécution:

- **Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout rectifiée.**
- **Série courte.**
- **Surface de contact agrandie.**
- **Avec RFID / alésage Balluffchip.**
- **Avec 4 trous d'arrosage.**
- **Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).**

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage pour tirette (AB) 308820 – 308835, clé spéciale 309840. Vis de serrage de fraise 309860; 309861.

Description technique

Clé spéciale adaptée 309840	16
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861	16
Longueur mandrin de fraisage L ₄	17 mm
Longueur de col cote A	50 mm
Ø mandrin d ₁	16 mm
Ø ext. D	38 mm

Ø serrage D ₁	16 mm
Support	SA 30 court
Norme	DIN 6357
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB
Arrosage	Non obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25 000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 5 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises