

Garant
Porte-outils de fraisage, PSC 63, Pince de serrage ER: 32

Données de commande

N° commande	319295 32
GTIN	4045197943736
Classe d'article	31V

Description
Exécution:

Les adaptateurs à changement rapide 319285; 319286; 319289 sont vissés directement dans le porte-outils. Combinaison la plus robuste avec un porte-à-faux minimum.

Utilisation:

Pour l'usinage intérieur avec barres d'alésage.

Norme:

ISO 26623-1.

Livraison:

Avec écrou de serrage à filetage extérieur.

Remarque(s):

Serrage direct de pinces ER également possible.

Préréglage par ex. à l'aide du banc de préréglage GARANT 354760 réf. VG1 avec réducteur 354773 (douille 313291 réf. 25 avec réducteur supplémentaire 319426; 319428 chacun dans la réf. 40/32).

Ø support de base d₂: 48 mm

Ø ext. d₃: 63 mm

l₂ avec adaptateur interchangeable: 103 mm

l₂ avec pince de serrage ER: 76 mm

x avec adaptateur interchangeable: 89 mm

x avec pince de serrage ER: 62 mm

Description technique

x avec pince de serrage ER	62 mm
l ₂ avec adaptateur interchangeable	103 mm
l ₂ avec pince de serrage ER	76 mm
x avec adaptateur interchangeable	89 mm
Ø ext. d ₃	63 mm
Ø support de base d ₂	48 mm
Filetage M	M40×1,5
Support	PSC 63
Type de produit	Porte-outils VDI