

**HOLEX****Mandrin porte-fraises Weldon avec arrosage en bout, HSK-A 63 court, Ø serrage D1: 12mm****Données de commande**

N° commande	304278 12
GTIN	4045197944313
Classe d'article	32A

**Description****Exécution:****Avec canaux d'arrosage non obturables.**

- Avec RFID / alésage Balluffchip.
- Surfaces fonctionnelles HSK usinées.

**Utilisation:**

Pour le serrage d'outils avec méplat suivant DIN 1835 type B et DIN 6535 type HB.

**Accessoire(s):**

Conduit d'arrosage 309880, clé à douilles 309890.

**Remarque(s):**

HSK 40 et 50, types A et E livrables usine.

**Description technique**

Ø serrage D <sub>1</sub>	12 mm
Longueur de col cote A	80 mm
Vis de serrage de rechange 309900	12
Ø ext. D	42 mm
Support	HSK-A 63 court
Norme de porte-outils	ISO 12164-1

Norme de porte-outils	DIN 69882-4
Norme de porte-outils	DIN 69893
Forme	A
Arrosage	Non obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 20000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

---

## Accessoires

Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec Ø serrage D1 12 mm	309900 12
---	-----------