



## Mandrin porte-fraises Weldon avec arrosage en bout, HSK-A 63 court, Ø serrage D1: 14mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 304278 14     |
| GTIN             | 4045197944320 |
| Classe d'article | 32A           |

### Description

**Exécution:**

**Avec canaux d'arrosage non obturables.**

- Avec RFID / alésage Balluffchip.
- Surfaces fonctionnelles HSK usinées.

**Utilisation:**

Pour le serrage d'outils avec méplat suivant DIN 1835 type B et DIN 6535 type HB.

**Accessoire(s):**

Conduit d'arrosage 309880, clé à douilles 309890.

**Remarque(s):**

HSK 40 et 50, types A et E livrables usine.

### Description technique

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Ø ext. D                          | 44 mm          |
| Longueur de col cote A            | 80 mm          |
| Ø serrage D <sub>1</sub>          | 14 mm          |
| Vis de serrage de rechange 309900 | 12             |
| Support                           | HSK-A 63 court |
| Norme de porte-outils             | ISO 12164-1    |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Norme de porte-outils                                | DIN 69882-4                     |
| Norme de porte-outils                                | DIN 69893                       |
| Forme  | A                               |
| Arrosage   | Non obturable                   |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 20000 min <sup>-1</sup> |
| Précision de concentricité                           | ≤ 3 µm                          |
| Méthode d'usinage                                    | UGV                             |
| Méthode d'usinage                                    | HPC                             |
| Type de produit                                      | Mandrins porte-fraises Weldon   |

---

## Accessoires

|   |           |
|---|-----------|
| Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec Ø serrage D1 12 mm | 309900 12 |
|---|-----------|