

HOLEX**Mandrin porte-fraises Weldon avec arrosage en bout, HSK-A 63 court, Ø serrage D1: 32mm****Données de commande**

N° commande	304278 32
GTIN	4045197944375
Classe d'article	32A

Description**Exécution:****Avec canaux d'arrosage non obturables.**

- Avec RFID / alésage Balluffchip.
- Surfaces fonctionnelles HSK usinées.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat suivant DIN 1835 type B et DIN 6535 type HB.

Accessoire(s):

Conduit d'arrosage 309880, clé à douilles 309890.

Remarque(s):

HSK 40 et 50, types A et E livrables usine.

Description technique

Ø ext. D	72 mm
Vis de serrage de rechange 309900	32
Longueur de col cote A	110 mm
Ø serrage D ₁	32 mm
Support	HSK-A 63 court
Norme de porte-outils	ISO 12164-1

Norme de porte-outils	DIN 69882-4
Norme de porte-outils	DIN 69893
Forme	A
Arrosage	Non obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 20000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

Accessoires

Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec Ø serrage D1 32 mm	309900 32
---	-----------