



## Porte-outils Densimet pour fraises à queue fileté, Ø d = 12 mm, Filetage M × Lges: M6X105



### Données de commande

N° commande	301343 M6X105
GTIN	4045197944528
Classe d'article	31A

### Description

#### Exécution:

- **Antivibratoires.**
- **Tolérance de queue h6.**

#### Utilisation:

Convient particulièrement à une utilisation dans les mandrins de frettage.

Arrosage interne: oui

Vibration: amorti

Ø alésage D<sub>1</sub>: 6,5 mm

Ø D<sub>2</sub>: 10 mm

Long. utile L<sub>1</sub>: 60 mm

### Description technique

Ø alésage D <sub>1</sub>	6,5 mm
Long. utile L <sub>1</sub>	60 mm
Ø D <sub>2</sub>	10 mm
Filetage M	M5
Support	Ø d = 12 mm
Queue Ø d	12 mm
Arrosage interne	oui
Vibration	amorti

