

Garant**Mandrin porte-fraises Weldon Type ADB avec arrosage en bout, BT 50 court, Ø serrage D1: 8mm****Données de commande**

N° commande	302650 8
GTIN	4045197944689
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux). Qualité d'équilibrage G2,5 / 25000 min⁻¹. **Avec canaux d'arrosage obturables.**

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308802, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Description technique

Ø ext. D	28 mm
Longueur de col cote A	63 mm
Ø serrage D ₁	8 mm
Vis de serrage de rechange 309900	8
Support	BT 50 court
Norme	DIN 6359
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Norme de porte-outils	JIS B6339

Forme	ADB
Précision de concentricité	$\leq 3 \mu\text{m}$
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

Accessoires

Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec \varnothing serrage D1 8 mm	309900 8
----------------------------------------------------------------------------	----------