



Jeu d'ébavureurs multi-usages / grattoirs dans un coffret en plastique 19 pièces



Données de commande

N° commande	839955
GTIN	7290005397905
Classe d'article	83G

Description

Livraison:

Grattoir de précision avec lame de rechange: 1 pièce 836400
Manche d'ébavureur (sans lame): 1 pièce 838350
1 corps télescopique pour lames S Ø 3,2 mm: 1 pièce 838430
Lame d'ébavureur en HSS Ø 3,2 mm: 1 de chaque 838510 réf. S10 ; S20 ; S30 ; S150
1 tête d'ébavurage ROTO-DRIVE en HSS Ø 10,4 mm: 1 pièce 838610 réf. 10,4
1 corps télescopique pour lames N Ø 2,6 mm: 1 pièce 839170
Lame d'ébavureur en HSS Ø 2,6 mm: 1 de chaque, 839010 réf. N1 ; N2
Corps télescopique pour têtes d'ébavurage: 1 pièce 839620
1 tête d'ébavurage HSS, 90°, Ø 20 mm: 1 pièce 839610 réf. 20
Corps télescopique pour lames de grattoir: 1 pièce 839679
Mini-lame: 1 pièce 839677
Mini-lame de grattoir spéciale: 1 pièce 839678
Corps télescopique pour plaquettes: 1 pièce 839725
Plaquette pour rainures de clavette, 11 mm: 1 pièce 839720 réf. 11
Manche d'ébavureur pour corps télescopique: 1 pièce 839890 réf. T

Description technique

Type de produit

Ebavureurs

Accessoires

Plaquette pour rainures de clavette pour largeur maximale 11 mm	839720 11
Corps télescopique pour lames de grattoir	839679
Tige télescopique pour lames N Ø 2,6	839170
Grattoir de précision avec lame interchangeable Acier	836400
Corps télescopique pour têtes d'ébavurage	839620
Tige télescopique pour lames S Ø 3,2	838430
Lame d'ébavureur Type S100	838510 S100
Lame d'ébavureur Type S20	838510 S20
Lame de grattoir spéciale, recourbée	839678
Lame d'ébavureur Type N2	839010 N2
Tête d'ébavurage HSS, 90° Ø tête d'ébavurage 20 mm	839610 20
Lame d'ébavureur Type S30	838510 S30
Lame d'ébavureur Type S150	838510 S150
Tête d'ébavurage pour alésages HSS 90°, avec queue Ø tête d'ébavurage 10,4 mm	838610 10,4
Corps télescopique pour plaquettes	839725
Manche d'ébavureur Type T	839890 T
Ebavureur universel, poignée en plastique avec 1 lame (S150)	838350
Mini-lame de grattoir, droite	839677
Lame d'ébavureur Type N1	839010 N1