

**Garant**
**Mandrin porte-fraises Weldon Type AD avec arrosage en bout, BT 30 court, Ø serrage D1: 10mm**

**Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 302593 10     |
| GTIN             | 4045197944559 |
| Classe d'article | 31A           |

**Description**
**Exécution:**

Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux). Qualité d'équilibrage G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. **Avec canaux d'arrosage obturables.**

**Utilisation:**

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

**Accessoire(s):**

Tirettes (AB) 308760 – 308802, clés de serrage AB 308820 – 308835.

**Description technique**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Vis de serrage de rechange 309900 | 10          |
| Ø serrage D <sub>1</sub>          | 10 mm       |
| Ø ext. D                          | 35 mm       |
| Longueur de col cote A            | 50 mm       |
| Support                           | BT 30 court |
| Norme                             | DIN 6359    |
| Norme de porte-outils             | ISO 7388-2  |
| Norme de porte-outils             | JIS B6339   |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Forme  | AD                               |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min <sup>-1</sup> |
| Précision de concentricité                           | ≤ 3 μm                           |
| Méthode d'usinage                                    | HPC                              |
| Type de produit                                      | Mandrins porte-fraises Weldon    |

---

## Accessoires

|   |           |
|---|-----------|
| Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec Ø serrage D1 10 mm | 309900 10 |
|---|-----------|