

**Garant**

**Mandrin porte-fraises Weldon Type ADB avec arrosage en bout, BT 50 court, Ø serrage D1: 6mm**



## Données de commande

N° commande	302650 6
GTIN	4045197944672
Classe d'article	31A

## Description

### Exécution:

Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux). Qualité d'équilibrage G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. **Avec canaux d'arrosage obturables.**

### Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

### Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308802, clés de serrage AB 308820 – 308835.

## Description technique

Ø serrage D <sub>1</sub>	6 mm
Vis de serrage de rechange 309900	6
Longueur de col cote A	63 mm
Ø ext. D	25 mm
Support	BT 50 court
Norme	DIN 6359
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Norme de porte-outils	JIS B6339

Forme	ADB
Précision de concentricité	$\leq 3 \mu\text{m}$
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

## Accessoires

Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec $\emptyset$ serrage D1 6 mm	309900 6
--	----------