



Plateau à dépression à fentes, modulaire, Type: S1



Données de commande

N° commande	385037 S1
GTIN	2050001948748
Classe d'article	38L

Description

Exécution:

Aluminium haute résistance. Extension modulaire à l'aide d'éléments de raccordement.

Utilisation:

Bridage par dépression du plastique, du verre, de métaux, de métaux non ferreux, du graphite et de divers matériaux.

Livraison:

1 raccord, 1 accouplement, 7 bouchons, 1 fiche LW12, 2 brides de serrage, tuyau (1 m), rondelles de butée.

1 tapis adaptateur en caoutchouc.

Remarque(s):

Les plateaux de bridage par dépression offrent une possibilité d'extension modulaire à l'aide d'adaptateurs.

Longueur: 300 mm

Largeur: 200 mm

Hauteur: 48 mm

Poids: 8 kg

Description technique

Longueur	300 mm
Largeur	200 mm

Poids	8 kg
Hauteur	48 mm
Type de produit	Plateau de bridage par dépression