

**Garant**
**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / Dim. plaquette: 20/09mm**


## Données de commande

N° commande	260725 20/09
GTIN	4045197945136
Classe d'article	21T

## Description technique

Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	19 mm
Déport L <sub>3</sub>	13 mm
Taille plaquette	9 mm
Longueur de col L <sub>1</sub>	60 mm
Plaquette adaptée	SC.. 09T3..
Angle d'attaque κ	75 degré
Code ISO porte-outils	A20Q SSKCR/L09
Longueur totale L	180 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	25 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Ø queue D <sub>s</sub>	20 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx<sup>®</sup>, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx<sup>®</sup> TX15

674248 TX15

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 500 cNm

659957 500