

Garant
Porte-outils à vis, Gauche, Carré / plaquette: 20/11mm

Données de commande

N° commande	261305 20/11
GTIN	4045197945242
Classe d'article	21U

Description
Exécution:

Porte-outils GARANT eco avec arrosage interne de l'arête. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d'augmenter la productivité, d'allonger la durée de vie et d'accroître la sécurité de process. Avec arrosage des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco317900 – 319886.

Arrosage interne: oui

Code ISO porte-outils: SVJCR/L 2020X11

Plaquette adaptée: VC.. 1103..

Largeur fonctionnelle L₄: 25 mm

Longueur de tête L₁: 40 mm

Longueur totale L: 99 mm

Jeu de vis pour plaquettes: 269023 1

Description technique

Longueur de tête L ₁	40 mm
Taille plaquette	11 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269023 1
Taille de queue	20 mm

Longueur totale L	99 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm
Code ISO porte-outils	SVJCR/L 2020X11
Plaquette adaptée	VC.. 1103..
Série	Eco
Type d'utilisation	Gauche
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500