

**Garant****Mandrin porte-fraises, type ADB avec arrosage, nickelé, SA 40 court, Ø serrage D1: 16mm****Données de commande**

N° commande	300120 16
GTIN	4045197945716
Classe d'article	31A

**Description****Exécution:****GARANT –**

Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!). Qualité d'équilibrage G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**Avec trous d'arrosage obturables.**

Nickelage spécial.

Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.

**Utilisation:**

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

**Accessoire(s):**

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

**Description technique**

Ø serrage D <sub>1</sub>	16 mm
Longueur de col cote A	63 mm
Ø ext. D	48 mm
Vis de serrage de rechange 309900	16
Support	SA 40 court

Norme	DIN 6359
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB
Arrosage	Obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25 000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 3 μm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

## Accessoires

Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec Ø serrage D1 16 mm	309900 16
---	-----------