

Garant**Porte-outils de brochage de profils VDI Ø d = 12 mm, Type de tige fixation: VDI30**

Données de commande

N° commande	293030 VDI30
GTIN	4045197946157
Classe d'article	29K

Description

Adapté(s) pour:

Machines CNC.

Accessoire(s):

Positionneur (293000) et clé à ergot réglable (293006).

Remarque(s):

- **Attention: toujours utiliser le Ø de broche approprié.**
- **Autres raccords de queue disponibles sur demande.**

Description technique

Ø D ₂	68 mm
Ø D ₁	58 mm
L	83 mm
Type de queue	VDI 30
Ø d	12 mm

Fiche technique

Dimensions de l'attache	VDI30
Arrosage interne	non
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage

Accessoires

Clés à ergots réglables pour Ø support 12 mm	293006 12
Clés à ergots réglables pour Ø support 5 mm	293006 5
Clés à ergots réglables pour Ø support 16 mm	293006 16
Clés à ergots réglables pour Ø support 8 mm	293006 8