

**Garant****Porte-outils de brochage de profils, métrique  $\varnothing d = 16$  mm,  $\varnothing$  queue DS: 20mm**

## Données de commande

N° commande	293026 20
GTIN	4045197945983
Classe d'article	29K

## Description

**Adapté(s) pour:**

Machines CNC et classiques.

**Accessoire(s):**

Positionneur (293000) et clé à ergot réglable (293006).

Les tenons pour queues CM sont disponibles sous le code art. 293008 dans les réf. CM2, CM3 et CM4.

**Remarque(s):**

- **Attention: toujours utiliser le  $\varnothing$  de broche approprié.**
- **Autres raccords de queue disponibles sur demande.**

## Description technique

L	76 mm
Long. queue $L_s$	50 mm
Type de queue	Queue cylindrique
$\varnothing$ queue $D_s$	20 mm

## Fiche technique

Ø d	16 mm
Ø D	58 mm
Arrosage interne	non
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage

### Accessoires

Clés à ergots réglables pour Ø support 8 mm	293006 8
Clés à ergots réglables pour Ø support 16 mm	293006 16
Clés à ergots réglables pour Ø support 5 mm	293006 5
Clés à ergots réglables pour Ø support 12 mm	293006 12