

Garant**Porte-outils de brochage de profils, métrique $\varnothing d = 16$ mm, \varnothing queue DS: MK4mm**

Données de commande

N° commande	293026 MK4
GTIN	4045197946126
Classe d'article	29K

Description

Adapté(s) pour:

Machines CNC et classiques.

Accessoire(s):

Positionneur (293000) et clé à ergot réglable (293006).

Les tenons pour queues CM sont disponibles sous le code art. 293008 dans les réf. CM2, CM3 et CM4.

Remarque(s):

- **Attention: toujours utiliser le \varnothing de broche approprié.**
- **Autres raccords de queue disponibles sur demande.**

Description technique

Long. queue L_s	109 mm
L	76 mm
Type de queue	CM4
$\varnothing D$	58 mm

Fiche technique

Ø d	16 mm
Dimensions de l'attachement	CM4
Arrosage interne	non
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage

Accessoires

Clés à ergots réglables pour Ø support 12 mm	293006 12
Clés à ergots réglables pour Ø support 8 mm	293006 8
Clés à ergots réglables pour Ø support 16 mm	293006 16
Clés à ergots réglables pour Ø support 5 mm	293006 5