

**Garant**

**Douille pour brochage de profils, 6 pans creux, métrique Ø d = 8 mm, TiN,  
Hexagonal: 2mm**

**Données de commande**

N° commande	293040 2
GTIN	4045197946317
Classe d'article	29L

**Description****Exécution:**

Avec revêtement TiN.

**Utilisation:**

Pour la réalisation de profils **en une seule passe**.

**Adapté(s) pour:**

Porte-outils de brochage de profils 293020 – 293079.

**Remarque(s):**

- **Dimensions et profils spéciaux disponibles sur demande.**
- **Vous trouverez les valeurs indicatives d'utilisation détaillées dans notre application ToolScout.**

**Description technique**

Ouverture	2 mm
L	3,5 mm
Type d'outils	HSS

Tolérance	+ 0,05 à + 0,07 mm
Profil	Hexagonal
L <sub>1</sub>	18 mm
Ø d	8 mm
Revêtement	TiN
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage