

Garant

**Douille pour brochage de profils, 6 pans creux, métrique Ø d = 8 mm, TiN,
Hexagonal: 3mm**



Données de commande

N° commande	293040 3
GTIN	4045197946331
Classe d'article	29L

Description

Exécution:

Avec revêtement TiN.

Utilisation:

Pour la réalisation de profils **en une seule passe**.

Adapté(s) pour:

Porte-outils de brochage de profils 293020 – 293079.

Remarque(s):

- **Dimensions et profils spéciaux disponibles sur demande.**
- **Vous trouverez les valeurs indicatives d'utilisation détaillées dans notre application ToolScout.**

Description technique

L	5 mm
Ouverture	3 mm
Type d'outils	HSS

Tolérance	+ 0,07 à + 0,1 mm
Profil	Hexagonal
L ₁	18 mm
Ø d	8 mm
Revêtement	TiN
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage