

Garant

Douille pour brochage de profils, 6 pans creux, métrique Ø d = 16 mm, TiN, Hexagonal: 10mm

**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 293046 10 |
| GTIN | 4045197946676 |
| Classe d'article | 29L |

Description**Exécution:**

Avec revêtement TiN.

Utilisation:

Pour la réalisation de profils **en une seule passe**.

Adapté(s) pour:

Porte-outils de brochage de profils 293020 – 293079.

Remarque(s):

- **Dimensions et profils spéciaux disponibles sur demande.**
- **Vous trouverez les valeurs indicatives d'utilisation détaillées dans notre application ToolScout.**

Description technique

| | |
|---------------|-------|
| L | 20 mm |
| Ouverture | 10 mm |
| Type d'outils | HSS |

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| Tolérance | + 0,15 à + 0,18 mm |
| Profil | Hexagonal |
| L ₁ | 40 mm |
| Ø d | 16 mm |
| Revêtement | TiN |
| Type de produit | Outil de rainurage et de mortaisage |