

**Garant**

**Douille pour brochage de profils, 6 pans creux, métrique Ø d = 16 mm, TiN,  
Hexagonal: 7mm**

**Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 293046 7      |
| GTIN             | 4045197946645 |
| Classe d'article | 29L           |

**Description****Exécution:**

Avec revêtement TiN.

**Utilisation:**

Pour la réalisation de profils **en une seule passe**.

**Adapté(s) pour:**

Porte-outils de brochage de profils 293020 – 293079.

**Remarque(s):**

- **Dimensions et profils spéciaux disponibles sur demande.**
- **Vous trouverez les valeurs indicatives d'utilisation détaillées dans notre application ToolScout.**

**Description technique**

|               |       |
|---------------|-------|
| Ouverture     | 7 mm  |
| L             | 13 mm |
| Type d'outils | HSS   |

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Tolérance       | + 0,13 à + 0,16 mm                  |
| Profil          | Hexagonal                           |
| L <sub>1</sub>  | 40 mm                               |
| Ø d             | 16 mm                               |
| Revêtement      | TiN                                 |
| Type de produit | Outil de rainurage et de mortaisage |