

Garant

**Douille pour brochage de profils, carré femelle, métrique Ø d = 12 mm, TiN,
Carré: 8mm**

**Données de commande**

N° commande	293053 8
GTIN	4045197947031
Classe d'article	29L

Description**Exécution:**

Avec revêtement TiN.

Utilisation:

Pour la réalisation de profils **en une seule passe**.

Adapté(s) pour:

Porte-outils de brochage de profils 293020 – 293079.

Remarque(s):

- **Dimensions et profils spéciaux disponibles sur demande.**
- **Vous trouverez les valeurs indicatives d'utilisation détaillées dans notre application ToolScout.**

La fabrication de profils carrés > 9 mm est recommandée uniquement dans les matériaux faciles à usiner (enlèvement de matière plus important).

Description technique

Ouverture	8 mm
L	15,5 mm

Type d'outils	HSS
Tolérance	+ 0,14 à + 0,17 mm
Profil	Carré
L ₁	25 mm
Ø d	12 mm
Revêtement	TiN
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage