

**Garant**

**Douille pour brochage de profils, carré femelle, métrique Ø d = 16 mm, TiN,  
Carré: 3,5mm**

**Données de commande**

N° commande	293056 3,5
GTIN	4045197947109
Classe d'article	29L

**Description****Exécution:**

Avec revêtement TiN.

**Utilisation:**

Pour la réalisation de profils **en une seule passe**.

**Adapté(s) pour:**

Porte-outils de brochage de profils 293020 – 293079.

**Remarque(s):**

- **Dimensions et profils spéciaux disponibles sur demande.**
- **Vous trouverez les valeurs indicatives d'utilisation détaillées dans notre application ToolScout.**

La fabrication de profils carrés > 9 mm est recommandée uniquement dans les matériaux faciles à usiner (enlèvement de matière plus important).

**Description technique**

Ouverture	3,5 mm
L	6 mm

Type d'outils	HSS
Tolérance	+ 0,08 à + 0,11 mm
Profil	Carré
L <sub>1</sub>	40 mm
Ø d	16 mm
Revêtement	TiN
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage