

Garant**Douille pour brochage de profils, femelle, Torx® Ø d = 16 mm, TiN, Profil Torx®: TX40mm**

Données de commande

N° commande	293066 TX40
GTIN	4045197947628
Classe d'article	29L

Description

Exécution:

Avec revêtement TiN.

Utilisation:Pour la réalisation de profils **en une seule passe**.**Adapté(s) pour:**

Porte-outils de brochage de profils 293020 – 293079.

Remarque(s):

- **Dimensions et profils spéciaux disponibles sur demande.**
- **Vous trouverez les valeurs indicatives d'utilisation détaillées dans notre application ToolScout.**

Description technique

L	5 mm
Ø pré-perçage	5 mm
Diamètre extérieur brochage Torx®	6,78 mm

Type d'outils	HSS
Profil Torx®	TX40
Tolérance	- 0,01 à + 0,01 mm
Profil	Torx®
L ₁	40 mm
Ø d	16 mm
Revêtement	TiN
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage