

Garant**Douille pour brochage de profils, femelle, Torx® Ø d = 12 mm, TiN, Profil Torx®: TX30mm**

Données de commande

N° commande	293063 TX30
GTIN	4045197947505
Classe d'article	29L

Description

Exécution:

Avec revêtement TiN.

Utilisation:

Pour la réalisation de profils **en une seule passe**.

Adapté(s) pour:

Porte-outils de brochage de profils 293020 – 293079.

Remarque(s):

- **Dimensions et profils spéciaux disponibles sur demande.**
- **Vous trouverez les valeurs indicatives d'utilisation détaillées dans notre application ToolScout.**

Description technique

L	4,5 mm
Ø pré-perçage	4,15 mm
Diamètre extérieur brochage Torx®	5,63 mm

Type d'outils	HSS
Profil Torx®	TX30
Tolérance	- 0,005 à + 0,01 mm
Profil	Torx®
L ₁	25 mm
Ø d	12 mm
Revêtement	TiN
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage