

**Garant****Douille pour brochage de profils, femelle, Torx® Ø d = 12 mm, TiN, Profil Torx®: TX55mm**

## Données de commande

N° commande	293063 TX55
GTIN	4045197947543
Classe d'article	29L

## Description

**Exécution:**

Avec revêtement TiN.

**Utilisation:**Pour la réalisation de profils **en une seule passe**.**Adapté(s) pour:**

Porte-outils de brochage de profils 293020 – 293079.

**Remarque(s):**

- **Dimensions et profils spéciaux disponibles sur demande.**
- **Vous trouverez les valeurs indicatives d'utilisation détaillées dans notre application ToolScout.**

## Description technique

L	7 mm
Diamètre extérieur brochage Torx®	11,4 mm
Ø pré-perçage	8,25 mm

Type d'outils	HSS
Profil Torx®	TX55
Tolérance	- 0,015 à + 0,015 mm
Profil	Torx®
L <sub>1</sub>	25 mm
Ø d	12 mm
Revêtement	TiN
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage