

HALDER**Élément de serrage et de centrage avec billes de serrage, Type: 4****Données de commande**

N° commande	370018 4
GTIN	4030618238928
Classe d'article	37K

Description**Avantage(s):**

- **Autocentrage précis avec une précision de $\pm 0,025$ mm.**
- **Les éléments de serrage permettent de centrer fermement des pièces présentant une surface brute ou usinée et d'abaisser les points d'appui.**
- **Grandes courses de réglage et hauteurs réduites.**
- **Possibilité de vissage par le haut et le bas.**

Utilisation:

Pour le centrage et le serrage de pièces munies d'un alésage.

Matière(s):

Corps de base en acier à outils, trempé, bruni. Éléments de serrage en acier inoxydable 1.4112 trempé et rectifié.

D_{\min} : 26,5 mm

D_{\max} : 30,5 mm

d_3 f7: 20 mm

$\varnothing d_4$: M6 mm

h_2 : 15,1 mm

h_4 : 6 mm

Description technique

h_4	6 mm
h_2	15,1 mm
$D_{max.}$	30,5 mm
D_{min}	26,5 mm
Force serrage	5 kN
$\varnothing d_4$	M6 mm
$d_3 f7$	20 mm
h_5	29,1 mm
Type de produit	Système de serrage de gabarits