

Garant**TNMG 160408 Wiper, Nuance: HB7020****Données de commande**

N° commande	251435 HB7020
GTIN	4045197948618
Classe d'article	21G

Description technique

Avance f	0,15 - 0,35 mm/tr
Brise-copeaux	WSS
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 400 m/min
Application principale	P
Rayon d'angle	0,8 mm
Nuance	HB7020
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Code ISO plaquette	TNMG 160408
Nombre de changements/dents	6

Type de produit

Plaquette pour tournage