

Garant**Rallonge pour tarauds avec dispositif de serrage rapide, Type: 3****Données de commande**

N° commande	338460 3
GTIN	4045197953100
Classe d'article	31M

Description**Exécution:**

- **Modèle long.**
- **Transmission du couple via le carré.**
- **L'extrémité avant de la rallonge est pourvue d'un dispositif de changement rapide.**
- **L'extrémité arrière de la rallonge correspond à la norme DIN, de sorte que la rallonge puisse également être utilisée dans des adaptateurs de taraudage ou des pinces de serrage ER pour taraudage avec carré.**

Avantage(s):

- **Changement rapide et précis du taraud à l'aide d'un raccord rapide.**
- **Combinaison pratiquement illimitée des rallonges grâce au diamètre identique D_3 ou carré d'entraînement K_2 .**

Utilisation:

Pour le taraudage dans des endroits difficiles d'accès, p. ex. évidements profonds, épaulements, arêtes gênantes de dispositifs, filetages intérieurs extrêmement profonds, à proximité de parois en fonte.

Adapté(s) pour:

Montage dans des adaptateurs de taraudage ou des pinces de taraudage ER avec carré.

Description technique

Pour Ø nominal taraudage d ₁ DIN 374/376	M6
Pour Ø queue filetage d ₂	4,5 mm
Rallonge L ₃	145 mm
Rallonge K ₂	9 mm
Rallonge L ₂	45 mm
Rallonge Ø D ₃	12 mm
Pour Ø nominal taraudage d ₁ DIN 371	M4
Rallonge Ø D ₄	12 mm
Type de produit	Horex rallonge micrometre