

**Garant****Rallonge pour tarauds avec dispositif de serrage rapide, Type: 12****Données de commande**

N° commande	338460 12
GTIN	4045197953193
Classe d'article	31M

**Description****Exécution:**

- **Modèle long.**
- **Transmission du couple via le carré.**
- **L'extrémité avant de la rallonge est pourvue d'un dispositif de changement rapide.**
- **L'extrémité arrière de la rallonge correspond à la norme DIN, de sorte que la rallonge puisse également être utilisée dans des adaptateurs de taraudage ou des pinces de serrage ER pour taraudage avec carré.**

**Avantage(s):**

- **Changement rapide et précis du taraud à l'aide d'un raccord rapide.**
- **Combinaison pratiquement illimitée des rallonges grâce au diamètre identique  $D_3$  ou carré d'entraînement  $K_2$ .**

**Utilisation:**

Pour le taraudage dans des endroits difficiles d'accès, p. ex. évidements profonds, épaulements, arêtes gênantes de dispositifs, filetages intérieurs extrêmement profonds, à proximité de parois en fonte.

**Adapté(s) pour:**

Montage dans des adaptateurs de taraudage ou des pinces de taraudage ER avec carré.

**Description technique**

Rallonge L <sub>3</sub>	149 mm
Rallonge L <sub>2</sub>	49 mm
Rallonge Ø D <sub>4</sub>	26 mm
Rallonge Ø D <sub>3</sub>	18 mm
Pour Ø nominal taraudage d <sub>1</sub> DIN 374/376	M20
Pour Ø queue filetage d <sub>2</sub>	16 mm
Rallonge K <sub>2</sub>	14,5 mm
Type de produit	Horex rallonge micrometre