



Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill, non revêtu, Ø DC h8: 7,1 mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 113005 7,1 |
| GTIN | 4045197952400 |
| Classe d'article | 12B |

Description

Exécution:

Foret robuste pour toutes les applications standard. Capacités de pré-perçage améliorées grâce à l'affûtage en croix. Épaisseur et conicité d'âme standard. Rectifiés. Surface: goujures hélicoïdale revenue couleur bronze.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Arrosage interne: non

Norme: DIN 1897

Tolérance Ø nominal: h8

Angle de pointe: 130 degré

Nombre de dents Z: 2

Profondeur de perçage maximale recommandée L_2 : 23,4 mm

Longueur des goujures L_c : 34 mm

Longueur totale L: 74 mm

Ø queue D_s : 7,1 mm

Avance f dans l'acier < 750 N/mm²: 0,08 mm/tr

Description technique

| | |
|--|----------|
| Tolérance Ø nominal | h8 |
| Norme | DIN 1897 |
| Profondeur de perçage maximale recommandée L_2 | 23,4 mm |
| Ø queue D_s | 7,1 mm |
| Ø nom. D_c | 7,1 mm |

| | |
|---|--------------------|
| Nombre de dents Z | 2 |
| Avance f dans l'acier < 750 N/mm ² | 0,08 mm/tr |
| Longueur des goujures L _c | 34 mm |
| Longueur totale L | 74 mm |
| Angle de pointe | 130 degré |
| Série | HOLEX CleverDrill |
| Revêtement | non revêtu |
| Type d'outils | HSS |
| Type | N |
| Queue | Queue cylindrique |
| Arrosage interne | non |
| Bague de couleur | Sans |
| Type de produit | Forets hélicoïdaux |