



## Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill, non revêtu, Ø DC h8: 2,7 mm



### Données de commande

N° commande	113005 2,7
GTIN	4045197951960
Classe d'article	12B

### Description

#### Exécution:

Foret robuste pour toutes les applications standard. Capacités de pré-perçage améliorées grâce à l'affûtage en croix. Épaisseur et conicité d'âme standard. Rectifiés. Surface: goujures hélicoïdale revenue couleur bronze.

Arrosage interne: non

Norme: DIN 1897

Tolérance Ø nominal: h8

Angle de pointe: 130 degré

Nombre de dents Z: 2

Profondeur de perçage maximale recommandée L<sub>2</sub>: 11,95 mm

Longueur des goujures L<sub>c</sub>: 16 mm

Longueur totale L: 46 mm

Ø queue D<sub>s</sub>: 2,7 mm

Avance f dans l'acier < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,05 mm/tr

### Description technique

Profondeur de perçage maximale recommandée L <sub>2</sub>	11,95 mm
Longueur des goujures L <sub>c</sub>	16 mm
Nombre de dents Z	2
Ø queue D <sub>s</sub>	2,7 mm
Norme	DIN 1897
Ø nom. D <sub>c</sub>	2,7 mm
Longueur totale L	46 mm

Avance f dans l'acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/tr
Tolérance Ø nominal	h8
Angle de pointe	130 degré
Série	HOLEX CleverDrill
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Type	N
Queue	Queue cylindrique
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux