



## Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill, non revêtu, Ø DC h8: 3,6 mm



### Données de commande

N° commande	113005 3,6
GTIN	4045197952059
Classe d'article	12B

### Description

#### Exécution:

Foret robuste pour toutes les applications standard. Capacités de pré-perçage améliorées grâce à l'affûtage en croix. Épaisseur et conicité d'âme standard. Rectifiés. Surface: goujures hélicoïdale revenue couleur bronze.

Arrosage interne: non

Norme: DIN 1897

Tolérance Ø nominal: h8

Angle de pointe: 130 degré

Nombre de dents Z: 2

Profondeur de perçage maximale recommandée L<sub>2</sub>: 14,6 mm

Longueur des goujures L<sub>c</sub>: 20 mm

Longueur totale L: 52 mm

Ø queue D<sub>s</sub>: 3,6 mm

Avance f dans l'acier < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,05 mm/tr

### Description technique

Nombre de dents Z	2
Profondeur de perçage maximale recommandée L <sub>2</sub>	14,6 mm
Longueur totale L	52 mm
Longueur des goujures L <sub>c</sub>	20 mm
Ø nom. D <sub>c</sub>	3,6 mm
Tolérance Ø nominal	h8
Avance f dans l'acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/tr

Norme	DIN 1897
Ø queue D <sub>s</sub>	3,6 mm
Angle de pointe	130 degré
Série	HOLEX CleverDrill
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Type	N
Queue	Queue cylindrique
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux