


Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill, non revêtu, Ø DC h8: 8,3 mm

Données de commande

N° commande	113005 8,3
GTIN	4045197952523
Classe d'article	12B

Description
Exécution:

Foret robuste pour toutes les applications standard. Capacités de pré-perçage améliorées grâce à l'affûtage en croix. Épaisseur et conicité d'âme standard. Rectifiés. Surface: goujure hélicoïdale revenue couleur bronze.

Recommandation(s):
Profondeur de perçage maximale:

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Arrosage interne: non

Norme: DIN 1897

Tolérance Ø nominal: h8

Angle de pointe: 130 degré

Nombre de dents Z: 2

Profondeur de perçage maximale recommandée L_2 : 24,6 mm

Longueur des goujures L_c : 37 mm

Longueur totale L: 79 mm

Ø queue D_s : 8,3 mm

Avance f dans l'acier < 750 N/mm²: 0,1 mm/tr

Description technique

Longueur totale L	79 mm
Tolérance Ø nominal	h8
Nombre de dents Z	2
Profondeur de perçage maximale recommandée L_2	24,6 mm
Ø nom. D_c	8,3 mm

Ø queue D _s	8,3 mm
Norme	DIN 1897
Avance f dans l'acier < 750 N/mm ²	0,1 mm/tr
Longueur des goujures L _c	37 mm
Angle de pointe	130 degré
Série	HOLEX CleverDrill
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Type	N
Queue	Queue cylindrique
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux