



Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill, non revêtu, Ø DC h8: 8,4 mm



Données de commande

N° commande	113005 8,4
GTIN	4045197952530
Classe d'article	12B

Description

Exécution:

Foret robuste pour toutes les applications standard. Capacités de pré-perçage améliorées grâce à l'affûtage en croix. Épaisseur et conicité d'âme standard. Rectifiés. Surface: goujures hélicoïdale revenue couleur bronze.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Arrosage interne: non

Norme: DIN 1897

Tolérance Ø nominal: h8

Angle de pointe: 130 degré

Nombre de dents Z: 2

Profondeur de perçage maximale recommandée L_2 : 24,4 mm

Longueur des goujures L_c : 37 mm

Longueur totale L: 79 mm

Ø queue D_s : 8,4 mm

Avance f dans l'acier < 750 N/mm²: 0,1 mm/tr

Description technique

Norme	DIN 1897
Longueur des goujures L_c	37 mm
Ø queue D_s	8,4 mm
Tolérance Ø nominal	h8
Longueur totale L	79 mm

Avance f dans l'acier < 750 N/mm ²	0,1 mm/tr
Profondeur de perçage maximale recommandée L ₂	24,4 mm
Ø nom. D _c	8,4 mm
Nombre de dents Z	2
Angle de pointe	130 degré
Série	HOLEX CleverDrill
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Type	N
Queue	Queue cylindrique
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux