



## Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill, non revêtu, Ø DC h8: 7,7 mm



### Données de commande

N° commande	113005 7,7
GTIN	4045197952462
Classe d'article	12B

### Description

#### Exécution:

Foret robuste pour toutes les applications standard. Capacités de pré-perçage améliorées grâce à l'affûtage en croix. Épaisseur et conicité d'âme standard. Rectifiés. Surface: goujures hélicoïdale revenue couleur bronze.

Arrosage interne: non

Norme: DIN 1897

Tolérance Ø nominal: h8

Angle de pointe: 130 degré

Nombre de dents Z: 2

Profondeur de perçage maximale recommandée L<sub>2</sub>: 25,45 mm

Longueur des goujures L<sub>c</sub>: 37 mm

Longueur totale L: 79 mm

Ø queue D<sub>s</sub>: 7,7 mm

Avance f dans l'acier < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,08 mm/tr

### Description technique

Longueur des goujures L <sub>c</sub>	37 mm
Longueur totale L	79 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/tr
Norme	DIN 1897
Tolérance Ø nominal	h8
Ø nom. D <sub>c</sub>	7,7 mm
Nombre de dents Z	2

Ø queue D <sub>s</sub>	7,7 mm
Profondeur de perçage maximale recommandée L <sub>2</sub>	25,45 mm
Angle de pointe	130 degré
Série	HOLEX CleverDrill
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Type	N
Queue	Queue cylindrique
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux