



Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill, non revêtu, Ø DC h8: 18,5 mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 113005 18,5 |
| GTIN | 4045197952899 |
| Classe d'article | 12B |

Description

Exécution:

Foret robuste pour toutes les applications standard. Capacités de pré-perçage améliorées grâce à l'affûtage en croix. Épaisseur et conicité d'âme standard. Rectifiés. Surface: goujures hélicoïdale revenue couleur bronze.

Arrosage interne: non

Norme: DIN 1897

Tolérance Ø nominal: h8

Angle de pointe: 130 degré

Nombre de dents Z: 2

Profondeur de perçage maximale recommandée L₂: 36,25 mm

Longueur des goujures L_c: 64 mm

Longueur totale L: 127 mm

Ø queue D_s: 18,5 mm

Avance f dans l'acier < 750 N/mm²: 0,2 mm/tr

Description technique

| | |
|---|-----------|
| Nombre de dents Z | 2 |
| Ø queue D _s | 18,5 mm |
| Longueur totale L | 127 mm |
| Avance f dans l'acier < 750 N/mm ² | 0,2 mm/tr |
| Tolérance Ø nominal | h8 |
| Norme | DIN 1897 |
| Longueur des goujures L _c | 64 mm |

| | |
|---|--------------------|
| Ø nom. D _c | 18,5 mm |
| Profondeur de perçage maximale recommandée L ₂ | 36,25 mm |
| Angle de pointe | 130 degré |
| Série | HOLEX CleverDrill |
| Revêtement | non revêtu |
| Type d'outils | HSS |
| Type | N |
| Queue | Queue cylindrique |
| Arrosage interne | non |
| Bague de couleur | Sans |
| Type de produit | Forets hélicoïdaux |