



## Étalon de dureté HV 0,1, Valeur de dureté env.: 550



### Données de commande

N° commande	495152 550
GTIN	2050001957733
Classe d'article	49L

### Description

**Exécution:**

Étalons de dureté de haute qualité en acier optimisé et homogène pour l'étalonnage périodique de duromètres.

**Avantage(s):**

Système de classification par couleurs et symboles sur chaque emballage.

**Livraison:**

Tous les étalons de dureté sont livrés avec un **certificat d'étalonnage DAkKS**.

**Remarque(s):**

**Étalonnages avec d'autres procédés, étalons de dureté d'autres dimensions et à lignes de trame disponibles sur demande. Rapidement disponibles départ entrepôt du fabricant.**

### Description technique

Valeur de dureté env.	550
Méthode de contrôle	HV 0,1
Hauteur	10 mm
Ø	40 mm

Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Avec certificat d'étalonnage DAkkS	oui
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Etalons de dureté