

**Étalon de dureté HV 0,2, Valeur de dureté env.: 780****Données de commande**

N° commande	495154 780
GTIN	2050001957832
Classe d'article	49L

Description**Exécution:**

Étalons de dureté de haute qualité en acier optimisé et homogène pour l'étalonnage périodique de duromètres.

Avantage(s):

Système de classification par couleurs et symboles sur chaque emballage.

Livraison:

Tous les étalons de dureté sont livrés avec un **certificat d'étalonnage DAkkS**.

Remarque(s):

Étalonnages avec d'autres procédés, étalons de dureté d'autres dimensions et à lignes de trame disponibles sur demande. Rapidement disponibles départ entrepôt du fabricant.

Description technique

Ø	40 mm
Hauteur	10 mm
Méthode de contrôle	HV 0,2
Valeur de dureté env.	780

Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Avec certificat d'étalonnage DAkkS	oui
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Etalons de dureté