



## Serre-joints en fonte malléable, Capacité de serrage: 100mm



### Données de commande

N° commande	860000 100
GTIN	4008158008240
Classe d'article	83J

### Description

#### Exécution:

Valet et coulisseau en fonte malléable de haute qualité; rail en acier étiré à froid, profilé, cranté, zingué. Vis maniable en acier bruni avec filetage trapézoïdal et rotule en acier. Fermeture rapide, à serrage sûr.

Bras tendeur mobile **avec sécurité antidérapante** empêchant un desserrage involontaire du serre-joint serré. Rotule mobile, remplaçable sans outil à partir de la réf. 160. Avec capuchon de protection en plastique.

Force de serrage jusqu'à 6000 N.

#### Norme:

**DIN 5117**

#### Pièce(s) de rechange:

Capuchon de protection 860115.

### Description technique

Section du rail	15x5 mm
Porte-à-faux	50 mm

Capacité de serrage	100 mm
Type de produit	Presses

---

## Accessoires

Assortiment de rotules 8 pièces Ø plaque de pression 23 mm	860115 23
Paire d'éléments de serrage Vario	862950