

**Trusquin avec pointe à tracer à réglage horizontal, Hauteur traçage: 600mm****Données de commande**

N° commande	443720 600
GTIN	4045197953476
Classe d'article	42D

Description**Exécution:**

Base stable et robuste avec semelle rectifiée. Avec règle ajustable munie d'un réglage fin, loupe et vis de blocage. Lecture de 0,02 mm. Le point zéro et la pointe à tracer sont ajustés sur la base du pied du trusquin (possibilité de tracer à partir de "0"). Les cotes du dessin peuvent ainsi être transcrites directement sans erreur de calcul. Pointe à tracer en **carbure rapporté et réglable horizontalement de 140 mm** (par exemple, pour les endroits difficilement accessibles). Forme compacte de la pointe à tracer pour le traçage dans des petites rainures. La base ergonomique empêche toute collision entre la pointe à tracer et la main.

Description technique

Surface base, longueur	190 mm
Vernier	1/50 mm
Surface base, largeur	120 mm
Etalonnage	E1
Erreur admissible	0,06 mm

Section règle	35×12 mm
Norme	Norme usine
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Type de produit	Trusquin vertical

Services

Etalonnage Trusquins verticaux Plage de mesure maximale 1000 mm	024630 1000
---	-------------

Accessoires

Pointe à tracer de rechange en carbure rapporté Plage de réglage 140 mm	443730 140
---	------------