

Garant**Porte-outils à levier, à droite, Carré / plaquette: 16/12mm****Données de commande**

N° commande	251112 16/12
GTIN	4045197954442
Classe d'article	21T

Description technique

Levier	259015 2
Longueur de tête L ₁	26 mm
Jeu de goupilles à ressort	259047 2
Code ISO porte-outils	PSSNR/L 1616H12
Vis de levier	259018 2
Plaquette adaptée	SN.. 1204..
Taille de queue	16 mm
Taille plaquette	12 mm
Sous-plaquette	259031 20
Largeur fonctionnelle L ₄	20 mm
Longueur totale L	100 mm
Jeu de ressorts	259044 2
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	45 degré

Fiche technique

Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 3 mm	674242 3
Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500