



Porte-outils, forme B6 radial à gauche, long, Queue Ø d1: 40mm



Données de commande

N° commande	319080 40
GTIN	4045197955036
Classe d'article	32V

Description

Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Description technique

h_2	34 mm
h_5	48 mm
Code couleur queue VDI	VDI 40
b_1	118 mm
h_1	25 mm
l_1	22 mm

h ₆	32,5 mm
b ₂	75,5 mm
l ₂	44 mm
Queue Ø d ₁	40 mm
Forme	ZA
Type de produit	Porte-outils VDI

Accessoires

Clé de montage pour buse à bille Taille 10	319003 10
--	-----------