

**Porte-outils multiple VDI, Queue Ø d1: 50mm****Données de commande**

N° commande	319185 50
GTIN	4045197955067
Classe d'article	32V

Description**Exécution:**

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

Norme:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Description technique

Queue Ø d ₁	50 mm
Code couleur queue VDI	VDI 50
b ₁	105 mm
h ₅	35 mm
h ₁	32 mm
b ₂	50 mm
l ₁	85 mm
Largeur de queue b ₃	25,5 mm

h ₂	41 mm
h ₆	60 mm
Type de produit	Porte-outils multiple VDI