



Porte-outils multiple VDI, Queue Ø d1: 30mm



Données de commande

N° commande	319185 30
GTIN	4045197955043
Classe d'article	32V

Description

Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

Norme:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Description technique

b ₁	76 mm
l ₁	60 mm
h ₁	20 mm
h ₂	29 mm
h ₅	28 mm
Code couleur queue VDI	VDI 30
Largeur de queue b ₃	17 mm
b ₂	35 mm

Queue Ø d ₁	30 mm
h ₆	38 mm
Type de produit	Porte-outils multiple VDI