



Porte-outils multiple VDI renversé, Queue Ø d1: 50mm



Données de commande

N° commande	319190 50
GTIN	4045197955098
Classe d'article	32V

Description

Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

Norme:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Description technique

Largeur de queue b ₃	25,5 mm
Queue Ø d ₁	50 mm
Code couleur queue VDI	VDI 50
b ₂	50 mm
h ₆	60 mm
h ₅	35 mm
h ₂	41 mm

b ₁	105 mm
h ₁	32 mm
l ₁	85 mm
Type de produit	Porte-outils multiple VDI