



Equerre à chapeau en aluminium anodisé Précision 1, Longueur branche: 75X50mm



Données de commande

N° commande	451060 75X50
GTIN	4067263125938
Classe d'article	42F

Description

Exécution:

Equerre en aluminium trempé (HRC 63). Résistant à la corrosion. Antimagnétique. Surface antireflets anodisée noire, résistante aux rayures. Surfaces de contrôle usinées avec une extrême précision. Vernier avec graduations laser bien visibles.

Description technique

Longueur branche longue	75 mm
Longueur branche	75x50 mm
Longueur branche courte	50 mm
Section des branches	15x4 mm
Perpendicularité	0,014 mm
Etalonnage	F1
Norme	Norme usine

Précision	1
Matériau	Aluminium
Toutes les pièces	trempées
Surfaces de contrôle	fraisé
Type de produit	Equerres à chapeau

Services

Etalonnage Equerres plates, à chapeau et à filament Longueur de branche max. 100 mm	025000 100
Étalonnage DAKK SÉquerre plate, à chapeau et de précision Longueur de branche max. 750 mm	025010 750