



Pied à coulisse, Plage de mesure: 500 mm



Données de commande

N° commande	415195 500
GTIN	4045197956637
Classe d'article	42A

Description

Exécution:

Vernier chromé mat anti-reflets. Surfaces de mesure trempées et rectifiées. **Becs longs pour mesurer de grandes pièces à usiner et de grands Ø.** Avec vis d'arrêt. Extrémités de becs arrondies pour les mesures intérieures.

Toutes les pièces: trempées

Norme: DIN 862

Lecture commutable: mm / pouce

Étalonnage: A1

Lecture: 0,05 mm

Graduation: 1/20 mm

Erreur admissible: 0,07 mm

Longueur de bec: 150 mm

Ø épaulement de mesure intérieure: 20 mm

Poids: 1,1 kg

Description technique

Longueur de bec	150 mm
Lecture commutable	mm / pouce
Erreur admissible	0,07 mm
Poids	1,1 kg
Lecture	0,05 mm
Plage de mesure	0 - 500 mm

Graduation	1/20 mm
Ø épaulement de mesure intérieure	20 mm
Étalonnage	A1
Norme	DIN 862
Graduation vernier mm/pouces	oui
Métrologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempées
Type de produit	Pied à coulisse d'atelier

Services

Étalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 500 mm	011030 500
Étalonnage DAkkS Pied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 500 mm	011050 500
Marquage inscription au laser Type	018940