



## Pied à coulisse, Plage de mesure: 2000 mm



### Données de commande

N° commande	415195 2000
GTIN	4045197997296
Classe d'article	42A

### Description

#### Exécution:

Vernier chromé mat anti-reflets. Surfaces de mesure trempées et rectifiées. **Becs longs pour mesurer de grandes pièces à usiner et de grands Ø.** Avec vis d'arrêt. Extrémités de becs arrondies pour les mesures intérieures. Avec réglage fin.

Toutes les pièces: trempées

Norme: DIN 862

Lecture commutable: mm / pouce

Etalonnage: A1

Lecture: 0,05 mm

Graduation: 1/20 mm

Erreur admissible: 0,22 mm

Longueur de bec: 200 mm

Ø épaulement de mesure intérieure: 30 mm

Poids: 9,3 kg

### Description technique

Etalonnage	A1
Lecture commutable	mm / pouce
Plage de mesure	0 - 2000 mm
Poids	9,3 kg
Longueur de bec	200 mm
Graduation	1/20 mm
Lecture	0,05 mm

Ø épaulement de mesure intérieure	30 mm
Erreur admissible	0,22 mm
Norme	DIN 862
Graduation vernier mm/pouces	oui
Métrologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempées
Type de produit	Pied à coulisse d'atelier

### Services

Etalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 2000 mm	011030 2000
Marquage inscription au laser Type	018940